

MEDIT i900 Mobility


Beyond Wireless, True Mobility.



DENTAL
CORE

Dental Innovation
at its CORE.

Χαρακτηριστικά



Medit i900M- Beyond Wireless, True Mobility



Κουμπιά Σάρωσης & Ελέγχου

Διαθέτει δύο σιλικονούχα κουμπιά: ένα για έναρξη/παύση και ένα για απομακρυσμένο έλεγχο σάρωσης με δυνατότητα προσαρμογής.

Ενσωματωμένο Wi-Fi 6E

Εξαιρετικά γρήγορη σάρωση
Χωρίς καλώδια, χωρίς ταλαιπωρία.

Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας.

Περιλαμβάνει λειτουργίες ανίχνευσης κατάστασης συσκευής και ενημέρωσης χρηστών.
1 ώρα συνεχούς χρήσης, 2 ώρες φόρτισης

Μεγαλύτερο οπτικό πεδίο FOV

(Οπτικό Πεδίο)18x15mm

Άμεση Επικοινωνία με τον Ασθενή

Προεπισκόπηση σαρώσεων σε πραγματικό χρόνο και άμεση παρουσίαση στους ασθενείς για καλύτερη κατανόηση και εμπιστοσύνη.

Ισχυρή Ανθεκτικότητα

Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή
Ελαχιστοποιεί τα κενά μεταξύ των εξαρτημάτων,
προσφέροντας προστασία αντίστοιχη με εκείνη συσκευών με αδιαβροχοποίηση.

Επαναχρησιμοποιούμενες κεφαλές σάρωσης


(Τρία Μεγέθη - L,M,S)



Medit Link Express – Βελτιστοποιημένο για Σάρωση & Αποστολή

Σχεδιασμένο για Καθημερινή Αποδοτικότητα

Βελτιστοποιημένα εργαλεία για τις εργασίες σάρωσης και αποστολής που πραγματοποιούνται συχνά από τους χρήστες.



LED status στο i900M – Οπτική πληροφόρηση με ακρίβεια

MEDIT

Περιμετρικά LED φώτα εμφανίζουν διαισθητικά την κατάσταση του σαρωτή σε πραγματικό χρόνο. Διευκολύνουν την άμεση αναγνώριση και συμβάλλουν σε ομαλή, ασφαλή σάρωση από την αρχή έως το τέλος.

Ενδείξεις LED Φορτιστή

Ενημέρωση για τα επίπεδα ενέργειας με μια ματιά.




LED Φορτιστής Μπαταριών

Ενδείξεις Κατάστασης LED στο i900M


Χρωματική κωδικοποίηση για κατάσταση σάρωσης, αναμονής και πολλά ακόμη.

LED Ενδείξεις



LED Βάσης All-in-one

Medit Link Express – Συνεχής Συγχρονισμός με το Medit Link



Ένας Λογαριασμός. Απόλυτη Συνδεσιμότητα.

Χρησιμοποιήστε τον ίδιο λογαριασμό Medit για πρόσβαση τόσο στο Medit Link όσο και στο Express. Τα δεδομένα σας συγχρονίζονται αυτόματα μεταξύ των δύο πλατφορμών.

Σχεδιασμένο για Ευελιξία Ροής Εργασίας

Ξεκινήστε με γρήγορες σαρώσεις και άμεσες κλινικές συμβουλές με το Medit Link Express. Μεταβείτε στο Medit Link για προηγμένες λειτουργίες και διαχείριση ροής εργασίας μέσα από εφαρμογές

Χωρίς Επιπλέον Χρεώσεις. Πλήρης Πρόσβαση.

Απολαύστε πλήρη λειτουργικότητα και στις δύο πλατφόρμες χωρίς πρόσθετες συνδρομές ή κρυφές χρεώσεις.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Προδιαγραφές			
Όνομα Μοντέλου:		M03-i900M	
Εμπορική Ονομασία		i900 Mobility	
Μονάδα Συσκευασίας:		1 σετ	
Κατηγοριοποίηση Προστασίας έναντι Ηλεκτροπληξίας:		Class I, Type BF Applied Parts	
Τύπος:		Ασύρματο	
Χειρολαβή			
Διαστάσεις:		209 x 42 x 42 mm (χωρίς επαναχρησιμοποιούμενη μύτη και μπαταρία)	
Βάρος:		242 g ± 5% (χωρίς επαναχρησιμοποιούμενη μύτη και μπαταρία))	
Ονομαστική Ισχύς:		3.6Vd.c. / 3150 mAh / 11.34Wh	
Ασύρματο Μοντέλο:		Wi-Fi 6E, Bluetooth	
Επαναχρησιμοποιούμενες Μύτες		Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία	
Διαστάσεις (Full Tip)	Μεγάλο: 36.1 x 34.1 x 90.8 mm (Π x Υ x Μ)	Τύπος:	Lithium-ion
	Μεσαίο: 36.1 x 34.1 x 90.4 mm (Π x Υ x Μ)	Απόδοση:	3.6 Vd.c., 11.34 Wh
	Μικρό: 36.1 x 34.1 x 90.3 mm (Π x Υ x Μ)	Διαστάσεις:	24.7 x 22 x 77.8 mm
Διαστάσεις (Tip Head)	Μεγάλο: 26.9 x 19.7 mm (Π x Υ)	Βάρος:	66 g ± 5%
	Μεσαίο: 22.4 x 16.3 mm (Π x Υ)	Χωρητικότητα:	3,150 mAh
	Μικρό: 18.36 x 13.1 mm (Π x Υ)		
Βάρος:	Μεγάλο:14 g ± 5%	* Χρόνος λειτουργίας: 1 ώρα	
	Μεσαίο: 12 g ± 5%	* Χρόνος φόρτισης: περίπου 2 ώρες	
	Μικρό 11 g ± 5%		